

Die im folgenden aufgeführten Lasersonden sind in verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich:

A Standard SMA-Anschluss, für 80% aller Laser passend,

z. B. Iridex, Alcon, Coherent, ZEISS, Ellex, RUCK (Qube), B&L Stellaris, DORC BrightStar, Geuder, SMA 905

C* Quantel

E* Nidek Thread

J* DORC

Gerade Lasersonden



Gerade Lasersonde. Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Gerade Lasersonde 20 G

Art.-Nr. V6000-20 ¹

Gerade Lasersonde 23 G

Art.-Nr. V6000-23 ¹

Gerade Lasersonde 25 G

Art.-Nr. V6000-25 ¹

Gerade Lasersonde 27 G

Art.-Nr. V6000-27 ¹

Gebogene Lasersonde



Gebogene Lasersonde. Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Gebogene Lasersonde 20 G

Art.-Nr. V6105-20 ¹

Konische, flexible, gebogene Lasersonden



Konische, flexible, gebogene Lasersonde

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Kon. flex. gebog. Lasersonde 23 G Art.-Nr. V6100-23 ¹

Kon. flex. gebog. Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6100-25 ¹

Kon. flex. gebog. Lasersonde 27 G Art.-Nr. V6100-27 ¹

Einteilige, flexible, gebogene Lasersonden



Einteilige, flexible, gebogene Lasersonde

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Eint. flex. gebog. Lasersonde 23 G Art.-Nr. V6111-23 ¹

Eint. flex. gebog. Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6111-25 ¹

Eint. flex. gebog. Lasersonde 27 G Art.-Nr. V6111-27 ¹

Steuerbare Lasersonden

Die Krümmung dieser Lasersonden kann über den Druck auf den Handgriff von 0 bis 90° stufenlos verändert werden. Dadurch ist eine genaue und zügige Koagulation auch in der Peripherie möglich insbesondere mit dem "Korb"-Handgriff. Der dünne Handgriff bietet eine Option mit einem geringeren Durchmesser.

Es sind verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich, die Variante A ist die gängigste und bietet Kompatibilität für z. B. Iridex, Alcon, Coherent, ZEISS, Ellex, RUCK (Qube), B&L Stellaris, DORC BrightStar, Geuder.



0-90° Steuerbare Lasersonde, "Korb"-Handgriff

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Steuerbare Lasersonde, Korb 23 G Art.-Nr. V6500-23 ¹

Steuerbare Lasersonde, Korb 25 G Art.-Nr. V6500-25 ¹



0-90° Steuerbare Lasersonde, dünner Handgriff

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

10 Stück



STERILE

Steuerbare Lasersonde, dünn 23 G Art.-Nr. V6530-23 ¹

Steuerbare Lasersonde, dünn 25 G Art.-Nr. V6530-25 ¹

¹ Hier bitte den Buchstaben für die gewünschte Anschlussvariante ergänzen:

A = SMA905-Anschluss C* = Quantel

E* = Nidek Gewinde

J* = DORC

*Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt

Multiflex™ Lasersonden

Mit diesen MultiFlex™ Lasersonden kontrolliert der Chirurg die Krümmung des Lasertips durch Hin- und Herschieben des Bedienknopfes. Es sind vier verschiedene Stile erhältlich und eine Vielzahl an Laseranschlüssen verfügbar.

	MultiFlex™ Lasersonde Laserfaser fest, Hülse beweglich, Biegung weg vom Bedienknopf Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende  10 Stück MultiFlex Lasersonde 23 G Art.-Nr. V6510-23 ¹ MultiFlex Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6510-25 ¹ Stiff Multiflex Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6510-25 ^{1-S}  STERILE
	MultiFlex™ ausfahrbare Lasersonde Laserfaser beweglich, Hülse fest, Biegung weg vom Bedienknopf Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende  10 Stück MultiFlex ausf. Lasersonde 23 G Art.-Nr. V6510E-23 ¹ MultiFlex ausf. Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6510E-25 ¹  STERILE
	MultiFlex™ invertierte Lasersonde Laserfaser fest, Hülse beweglich, Biegung hin zum Bedienknopf Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende  10 Stück MultiFlex invert. Lasersonde 23 G Art.-Nr. V6520-23 ¹ MultiFlex invert. Lasersonde 25 G Art.-Nr. V6520-25 ¹ Stiff Multiflex invert. Lasers. 25 G Art.-Nr. V6520-25 ^{1-S}  STERILE
	MultiFlex™ invertierte ausfahrbare Lasersonde Laserfaser beweglich, Hülse fest, Biegung hin zum Bedienknopf Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende  10 Stück MultiFlex inv. ausf. Lasers. 23 G Art.-Nr. V6520E-23 ¹ MultiFlex inv. ausf. Lasers. 25 G Art.-Nr. V6520E-25 ¹  STERILE

Zyklophotokoagulationssonde

Für die Zyklophotokoagulation bei Glaukom. Mit einer speziell für diesen Eingriff entworfene Fußplatte.

	Zyklophotokoagulationssonde Kompatibel mit Iridex iQ810™, Oculight® SL, Oculight® SLx  5 Stück Art.-Nr. D4700A  STERILE
--	---

¹ Hier bitte den Buchstaben für die gewünschte Anschlussvariante ergänzen:

A = SMA905-Anschluss C* = Quantel

E* = Nidek Gewinde

J* = DORC

*Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt

Die im folgenden aufgeführten beleuchteten Lasersonden sind mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich. Hierbei steht "X" für den Laseranschluss, "Y" für den Lichtanschluss. Bei der Bestellung sind die entsprechenden Buchstaben anzugeben.
 Kompatibilitätsübersicht für "X":
 A - Iridex, Alcon, Coherent, ZEISS, Ellex, SMA 905
 C - Quantel
 E - Nidek Gewinde
 J - DORC

Kompatibilitätsübersicht für "Y":

R - Photon™ / Photon™ II
 V - Oertli OS4

Beleuchtete gerade Lasersonde



Beleuchtete gerade Lasersonde

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

Die Photon/Photon II Variante (= "R") wird in den Laseranschlussvarianten C, E und J in allen Größen kundenspezifisch gefertigt. Die Variante "AR" in 20 G wird ebenfalls nur auf Kundenwunsch gefertigt so dass mit einer längeren Lieferzeit zu rechnen ist.



10 Stück



STERILE

Beleucht. gerade Lasers.	20 G*	Art.-Nr. V6300-20 ¹
Beleucht. gerade Lasers.	23 G*	Art.-Nr. V6300-23 ¹
Beleucht. gerade Lasers.	25 G*	Art.-Nr. V6300-25 ¹
Beleucht. gerade Lasers.	27 G*	Art.-Nr. V6300-27 ¹

Beleuchtete gebogene Lasersonde



Beleuchtete gebogene Lasersonde

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende



10 Stück



STERILE

Beleucht. gebog. Lasersonde 20 G Art.-Nr. V6310-20 ¹

Beleuchtete konische, flexible, gebogene Lasersonde



Beleuchtete konische, flexible, gebogene Lasersonde

Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, vgl. Seitenende

Die Photon/Photon II Variante (= "R") wird in den Laseranschlussvarianten C, E und J in allen Größen kundenspezifisch gefertigt so dass mit einer längeren Lieferzeit zu rechnen ist.



10 Stück



STERILE

Bel. kon. flex. gebog. Lasers.	23 G*	Art.-Nr. V6315-23 ¹
Bel. kon. flex. gebog. Lasers.	25 G*	Art.-Nr. V6315-25 ¹

Adapter für Beleuchtung

Diese Beleuchtungsadapter sind mit dem Lichtanschluss in der Variante "Photon/Photon II" kombinierbar und erweitern somit den Einsatzbereich der beleuchteten Lasersonden.



Beleuchtungsadapter für Alcon Accurus oder Constellation
 1 Stück Art.-Nr. RLP-Q

②



Beleuchtungsadapter für Bausch & Lomb Stellaris
 1 Stück Art.-Nr. RLP-S

②



Beleuchtungsadapter für Oertli OS4
 1 Stück Art.-Nr. RLP-V

②



Beleuchtungsadapter für DORC Eva
 1 Stück Art.-Nr. RLP-U

②

¹ Hier bitte die passenden Buchstaben einsetzen. Die letzten beiden Buchstaben der Artikelnummer geben die Anschlussvariante vor:

R = Photon™ / Photon™ II V = Oertli OS4

AR = SMA905-Anschluss & Photon/Photon II

CR = Quantel Anschluss & Photon/Photon II

ER = Nidek Gewinde & Photon/Photon II

JR = DORC Anschluss & Photon/Photon II

AV = SMA905-Anschluss & Oertli OS4

CV = Quantel Anschluss & Oertli OS4

EV = Nidek Gewinde & Oertli OS4

JV = DORC Anschluss & Oertli OS4

* Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt



REVOLVER™ Lasersonden


Die Produkte der REVOLVER™ Reihe stehen für wiederverwendbare Lasersonden. Das REVOLVER™ Universalverbindungsstück verbleibt am Laser und ist mittels eines starken Klebers an diesem befestigt. Die REVOLVER™ Laserfaser ist der einzige Verbrauchartikel bei diesem System und ist mit jedem der REVOLVER™ Handgriffe kombinierbar.

REVOLVER™ Universalverbindungsstück



REVOLVER™ Universalverbindungsstück
Wiederverwendbares Verbindungsstück mit einer Kordel und einem Klebepad zur Befestigung am Laser. Eine Staubschutzkappe hält es während den Einsätzen sauber.
1 Stück
Art.-Nr. RLP-A

REVOLVER™ Laserfaser




REVOLVER Laserfaser
Diese universelle Laserfaser passt an alle Handstücke und alle Gauge-Größen
10 Stück
Art.-Nr. V6600



STERILE

REVOLVER™ Gerader Handgriff



REVOLVER Gerades, wiederverwendbares Handstück
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück
Gerades Handstück 23 G Art.-Nr. RLP000-23
Gerades Handstück 25 G Art.-Nr. RLP000-25

②


REVOLVER™ Flexibler, gebogener Handgriff



REVOLVER Flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück
Dieses 27 G Handstück hat eine einziehbare Versteifungshülse, die das Instrument 55x steifer macht als traditionelle 27 G Instrumente.
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück
Flexibles, gebog. Handstück 27 G Art.-Nr. RLP100-27

②


REVOLVER™ Konischer, flexibler, gebogener Handgriff



REVOLVER Konisches, flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück
Kon., flex., gebog. Handstück 23 G Art.-Nr. RLP111-23
Kon., flex., gebog. Handstück 25 G Art.-Nr. RLP111-25

②

REVOLVER™ Navigator™ Handgriff



REVOLVER Navigator™ wiederverwendbares Handstück
Laserfaser fest, Hülse beweglich; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222-23
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222-25

②

REVOLVER™ Navigator™ Ausfahrbarer Handgriff



REVOLVER Navigator™ Ausfahrbares wiederverwendbares Handstück
Laserfaser beweglich, Hülse fest; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222E-23
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222E-25

②